

カラダに水素、できたての水素水サーバー

い〜水H₂[®] mini

卓上型のコンパクトサイズのサーバーができました。 ※特許申請中



POINT: ONE

今話題の水素水

健康、美容の観点から今話題の水素水。手軽にいつでも飲用可能です。

POINT: TWO

いつでも新鮮な水素水を

サーバータイプはいつでも新鮮な水素水を飲むことができます。

POINT: THREE

高性能フィルター

海水を淡水化する技術と同じフィルターを採用。塩素やカルキ臭の除去はもちろん、従来のフィルターでは除去しきれなかった微細なバクテリア・ダイオキシンまでも除去できます。

POINT: FOUR

場所を選ばず設置が可能

水道直結も可能ですが、給排水設備がないところでもガロンボトルを使用する事で、場所を選ばずコンセント一つで設置することができます。

POINT: FIVE

細菌やカビなどの繁殖も抑制

サーバー内のUV(紫外線)ランプにより水素水を常に衛生的に保つことが可能となります。

製品仕様



水素水サーバー (HWP-200WWD) 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	180W
寸法(W×D×H)	310×436×490mm
重量	25kg
冷水タンク	1.5リットル
貯水タンク	2.5リットル
冷水温度	10°C (調節可能)
冷媒	R-134A

※「寸法」「重量」には下記ボトルボックスは含まれておりません。

ボトルボックス (オプション)

寸法(W×D×H)	320×410×653mm
重量	15kg

メーカー希望小売価格

本体	¥417,900(税込) 【¥398,000(税抜)】
ボトルボックス	¥40,425(税込) 【¥38,500(税抜)】

特長

卓上型

卓上などの狭小部分にも設置が可能で、簡単に移動させていただけます。

豊富な水素量

特殊電解方式の採用により、水素を豊富に含んだ水を作ることに成功しました。

選べる給水方法

水道直結方式/ガロンボトル交換 (オプション)、両方の給水方法に対応しています。

純水に近い水

※衛生上、空になったボトルに水道水を入れての再利用はしないでください。高性能のフィルターを通す事により、水道水やガロンボトルの水を『純水』に近いレベルにまでろ過しますので、クセやカルキ臭がありません。

数値比較

	水道水	アルカリイオン水	水素水サーバー
pH ※1	7	8 ~ 10	6 ~ 7
酸化還元電位 (ORP) ※2	+400mV ~ +200mV	-100mV ~ -200mV	-400mV ~ -600mV
溶存水素濃度	0ppm	0 ~ 0.2ppm	0.5 ~ 0.6ppm
TDS (総溶解不純物濃度) 計 ※3	50 ~ 100ppm		0 ~ 10ppm

※1 中性は7で数値が大きいほどアルカリ性 ※2 数値が低いほど還元力が高い ※3 水の中に溶け込んでいる水以外の不純物の濃度を測定



交換フィルターとメンテナンスのご案内

セディメントフィルター

カーボンフィルター

RO膜フィルター

交換フィルター等を定期的に交換することにより、いつまでも安定した濃度の水素水が供給可能になります。フィルター交換時期は、機械正面の表示部に交換時期を知らせるランプが点灯します。



●当カタログに掲載されている製品は品質改良のため、仕様、デザインを予告なく変更する場合があります。

販売店 〒395-0156
長野県飯田市中村1255番地
株式会社 協同電工 環境事業部
TEL : 0265-32-1731 FAX : 0265-32-1734
http://www.kyodo-denko.com
info@kyodo-denko.com

販売元
TECH CORPORATION 株式会社
テックコーポレーション
〒730-0029
広島市中区三川町2番6号 くれしん広島ビル9F
TEL:082-247-1100 FAX:082-247-6161